

 **disty**

# disty <sup>stationär</sup> Notruf

Là, quando ne hai bisogno.

**Pulsante  
di chiamata  
d'emergenza**

per telefoni cordless,  
router e tutti i  
sistemi DECT

**Installare  
una volta**

fino a 15 mesi  
tempo di standby



**Certified  
Product**



Made in Germany

[www.disty.de](http://www.disty.de)



# distyNotruf<sup>stationär</sup>

Là, quando ne hai bisogno.

**distyNotruf stationär** è il collegamento diretto a suoi persone di fiducia – con la semplice pressione di un pulsante

- Facile installazione
- Facile da usare
- Funzione vivavoce

**distyNotruf stationär** è il vostro assistente in situazioni di emergenza e in caso di furto.

Per fare questo, si determina in anticipo a chi deve essere chiesto l'aiuto in un caso del genere. Possono essere memorizzare fino a 5 numeri telefonici.\* Dopo aver premuto il pulsante di chiamata d'emergenza, questi numeri vengono chiamati fino a quando l'aiuto risponde.

#### Volume di fornitura

- **distyNotruf stationär**
- 2 pile AAA
- manuale di istruzioni
- cavo USB

**Utilizzo versatile, ad es.**

- in caso di malattia
- chiamata del guardia di sicurezza
- chiamata del personale ecc.

#### Dati tecnici

- DECT/GAP, EN 300 444 (gamma di frequenza e potenza di trasmissione: Conformità ai norme EU/EFTA e AUS)
- Compatibile con tutte le stazioni base consumer DECT/GAP ad uso private e tutti i sistemi DECT professionali
- Compatibile con FRITZ!box e Speedport Neo
- Pulsante per le chiamate di emergenza e il funzionamento
- LED per l'indicazione di funzionamento (2 colori)
- Microfono e altoparlanti
- Tensione di funzionamento tramite due batterie AAA
- Tempo di standby: > 1 anno
- Tempo de conversazione: > 4 ore
- Interfaccia di programmazione  
Cavo USB, tipo A – USB, tipo C
- Requisiti di sistema: Windows 7/8/10
- Temperatura de funzionamento e de stoccaggio: -10° C bis +60° C
- Peso ca. 52 g (pile incluse)
- Corpo in plastica, 57 mm x 56 mm x 25 mm, color: antracite
- Classe di protezione: IP 53
- Montaggio con due viti

\* Il primo numero di chiamata può essere salvato utilizzando la funzione clip. Le restanti quattro posizioni di memoria possono essere « riempite » tramite la « ProgrammerApp » (Windows 7/8/10), che può essere scaricata da [www.disty.de](http://www.disty.de).



N° di materiale: 5000390  
EAN 4260047840328

Soggetto a modifiche.



Aiuto & Contatto  
**[distynotruf@disty.de](mailto:distynotruf@disty.de)**

**disty communications GmbH**

Andreas-Gayk-Straße 7-11 · D-24103 Kiel  
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

**[www.disty.de](http://www.disty.de)**